


**Garant****SNMG 120408, Zvrst: HB7415**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120408 HB7415 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIS

Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Lomilec odrezkov	TIS
Zvrst	HB7415
Podajanje $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	kontinuirano

Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje