


Garant**TNMG 160408, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251434 HB7415
GTIN	4045197816801
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Zvrst	HB7415
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni pogoji	kontinuirano
Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,8 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje