

Garant**TN.G 160404, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251542 HB7415
GTIN	4045197816818
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160404 HB7415 Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 4 mm
Zvrst	HB7415
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	kontinuirano
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min
Glavna uporaba	S

Lomilec odrezkov	TIM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TN.G 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje