


Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251952 HB7415
GTIN	4045197816856
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060404 HB7415 Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7415
Glavna uporaba	S
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Lomilec odrezkov	TIS

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje