


**Garant****WNMG 080404, Zvrst: HB7415**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251962 HB7415
GTIN	4045197816870
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080404 HB7415 Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIS

Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7415
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	TIS

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje