


**Garant****WNMG 080408, Zvrst: HB7415**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251964 HB7415
GTIN	4045197816887
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080408 HB7415 Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIS

Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	kontinuirano
Podajanje $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7415
Lomilec odrezkov	TIS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Glavna uporaba	S

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje