

Garant**WN.G 060408, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB7415
GTIN	4045197816900
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 060408 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 1 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIM
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Glavna uporaba	S

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje