


**Garant****WN.G 080404, Zvrst: HB7415**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 252068 HB7415 |
| GTIN                  | 4045197817037 |
| Razred artikla        | 21G           |

## Opis

WN.G 080404 HB7415 Zvrst: HB7415  
Lomilec odrezkov: TIM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Globina reza $a_p$                      | 1 - 4 mm        |
| Lomilec odrezkov                        | TIM             |
| Zvrst                                   | HB7415          |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen     |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,25 mm/v |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 50 - 70 m/min   |
| Glavna uporaba                          | S               |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Radij rezila                        | 0,4 mm                                  |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava                 |
| Rezalni material                    | HM                                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | WNMG 080404                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 6                                       |
| Toleranca                           | M                                       |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |