

Garant**WNMG 080412, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB7415
GTIN	4045197816917
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7415 Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIM
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7415
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	1 - 4 mm

Glavna uporaba	S
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje