


Garant
CC.T 120404, Zvrst: HB7415


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HB7415
GTIN	4045197816924
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7415 Zvrst: HB7415
 Lomilec odrezkov: TIS
 Toleranca: MF
 Globina reza a_p : 0,2 - 2 mm
 Podajanje f : 0,1 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Podajanje f	0,1 mm/v
Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7415
Glavna uporaba	S
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje