


Garant
CCMT 120408, Zvrst: HB7415


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7415 Zvrst: HB7415
 Lomilec odrezkov: TIS
 Toleranca: MF
 Globina reza a_p : 0,2 - 2 mm
 Podajanje f : 0,1 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 mm/v
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	TIS
Zvrst	HB7415
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm

Rezalni pogoji	kontinuirano
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje