

Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje