

Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VM

Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje