

**Garant****CC.T 09T302, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260148 HB7120-1
GTIN	4045197817181
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 09T302 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7120-1

Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje