

Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Rezalni pogoji	kontinuirano
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje