

**Garant****CC.T 120404, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260158 HB7120-1
GTIN	4045197817211
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 120404 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje