

Garant**DCMT 11T302, Zvrst: HB7415****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260356 HB7415
GTIN	4045197816948
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1 mm
Podajanje f : 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Radij rezila	0,2 mm

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje