

**Garant****DC.T 11T302, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7120-1
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje