

Garant**DC.T 11T308, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260464 HB7120-1
GTIN	4045197817341
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje