

**Noga za merilno stojalo, Tip: 0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	442140 0
GTIN	4045197367365
Razred artikla	42D

**Opis****Izvedba:**

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah. Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

**Primerno za:**

Zglobe art. 442110 in 442114.

**Tehnični opis**

Položaj priključnega navoja	središčni
Višina	55 mm
Širina	50 mm
Izvedba	Preklopni magnet
Vpenjalna sila	800 N
Priključni navoj	M8

Dolžina	60 mm
Vrsta izdelka	Magnetne noge

## Pribor

Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Stikalo za magnetno nogo Tip M	440762 M