

Garant**TCMT 110204, Zvrst: HB7415****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260952 HB7415 |
| GTIN | 4045197816962 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

TCMT 110204 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,2 - 1 mm
Podajanje f : 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|---------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 70 m/min |
| Podajanje f | 0,1 mm/v |
| Zvrst | HB7415 |
| Globina reza a_p | 0,2 - 1 mm |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Glavna uporaba | S |
| Lomilec odrezkov | TIS |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110204 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |