


Garant**TCMT 16T308, Zvrst: HB7415****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260958 HB7415
GTIN	4045197817006
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,2 - 1 mm
Podajanje f : 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Zvrst	HB7415
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Lomilec odrezkov	TIS
Podajanje f	0,1 mm/v

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje