



Uravnalni klin Herkules, maksimalna podložna višina: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	374900 125
GTIN	4020772072780
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Zelo trdna konstrukcija; sferolitina in jeklo za poboljšanje. **Brušene površine klina omogočajo precizno in enakomerno nastavljanje višine** z natančnostjo, boljšo od 1/10 mm. Nastavljanje višine z narebričenim vijakom ali s ključem za notranji 6-kotnik. Dvojni učinek daje velik hod in precizen pomik v navpični smeri brez pomikov v stran.

Uporaba:

Zlasti za dela po zarisanju pri težkih odlitih ali kovanih obdelovancih na velikih obdelovalnih strojih.

Obseg dobave:

Vklj. z zamenljivim krogelnim nastavkom art. 375000.

Napotek:

Ravna naležna površina za orodje s centrirno izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000–375030.

Tehnični opis

Nosilnost	100 kN
Dolžina osnovne ploskve	125 mm
minimalna podložna višina	100 mm

Širina osnovne ploskve	115 mm
maksimalna podložna višina	125 mm
Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena	1,16 mm
Tip	6460
Vrsta izdelka	Klin