



Noga za merilno stojalo, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	442120 0
GTIN	7290005393020
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah. Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

Tehnični opis

Položaj priključnega navoja	središčni
Širina	50 mm
Vpenjalna sila	800 N
Priključni navoj	M8
Dolžina	60 mm
Izvedba	Magnet s stikalom
Višina	55 mm

Vrsta izdelka

Magnetne noge

Pribor

Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
Stikalo za magnetno nogo Tip M	440762 M