

**Ploščati vpenjalnik, Širina utora a: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375115 18
GTIN	4020772374174
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Nizka izvedba. Ploščati vpenjalnik najprej namestite na obdelovancu in zatem določite pritrdilne vijake za pritrditev na strojno mizo. Obdelovanec vpnete z zatezanjem vpenjalnih vijakov.

**Uporaba:**

**Za stransko vpenjanje posebno nizkih obdelovancev**, kar omogoča obdelavo površin povsem brez motečih kontur. Možnost uporabe vodoravno ali navpično.

**Material:**

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

**Tehnični opis**

Navoj G	M16
Vpenjalna sila $F_2$ navpično	12,5 kN
Vpenjalna sila $F_1$ vodoravno	25 kN
Minimalna višina $h_1$	19 mm
Maksimalna višina $h_2$	30 mm
Vmesna višina $H_1$	19 mm
Širina utora a	18 mm
Dolžina L	130 mm
Širina B	56 mm

Tip	6496
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol