

PLANOLITH**Univerzalna merilna miza naravna trda kamnina, Dolžina mize: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	442534 150
GTIN	2050002047037
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Merilna površina je fino lepana z diamanti. Zelo toga in masivna konstrukcija. Plošča iz naravne trde kamenine, največje kakovosti in trdote.

Fina merilna miza z univerzalnim merilnim stojalom. 3-točkovno vpetje za veliko togost.

Vpenjalo za merilno uro s fino nastavitvijo za \varnothing držala 6 mm, 8 mm, 3/8-colsko in merilne ure s tipalno ročico z dvojnimi vodilom.

Ravnost $\leq 2 \mu\text{m}$.

Tehnični opis

Širina merilne ploskve	100 mm
Prevesna dolžina	120 mm
\varnothing stebra	16 mm
Masa	2,8 kg
Dolžina merilne ploskve	100 mm
Dolžina mize	150 mm

Širina mize	100 mm
Ø prečne roke	14 mm
Priključni navoj	M10
Maksimalna merilna višina	210 mm
Standard	DIN 876
Kalibriranje	D1
Vrsta izdelka	merilne mize

Storitve

Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------