




Vpenjalna čeljust Bulle, par, s priborom, Širina utora a: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375110 12
GTIN	4020772072957
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Nizka izdelava, ni izstopajočih vpenjalnih vijakov. Vpenja v vsakem poljubnem kotu glede na utor mize. Pri zatezanju stranskega vijaka se obdelovanec zaradi klina vpne proti strojni mizi.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje tankih plošč neposredno na mizo stroja.

Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

Obseg dobave:

Vključno z 2 pritrdilnima vijakoma, DIN 912, 10.9, T-utornima maticama in šestkotnim vijačnim nastavkom ISO 2936 C.

Napotek:

Dobavljivo samo v parih!

Tehnični opis

za vpenjalne vijake	M10
Dolžina	80 mm
Višina	20 mm
Širina	40 mm
Širina utora a	12 mm

Tip	6490
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol