



## Noga za merilno stojalo, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	442120 2
GTIN	7290005393051
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtni strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah. Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

#### Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

### Tehnični opis

Priključni navoj	M10×1,25
Izvedba	Magnet s stikalom
Višina	55 mm
Položaj priključnega navoja	središčni
Vpenjalna sila	1300 N
Širina	50 mm
Dolžina	120 mm
Vrsta izdelka	Magnetne noge

**Pribor**

Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 600	442114 600
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 600	442110 600
Stikalo za magnetno nogo Tip M	440762 M