



Podpora z vijakom z jeklenim spodnjim delom, maksimalna podložna višina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	373500 200
GTIN	4020772072490
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom. Zelo težka izvedba za velike obdelovance.

Napotek:

Od vel. 52 s centrirno izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000 – 375030.

Tehnični opis

minimalna podložna višina	140 mm
za vpenjalne prečke s širino utora	20 - 40 mm
\varnothing spodnjega dela	100 mm
Nosilnost	350 kN
maksimalna podložna višina	200 mm
\varnothing glave	80 mm

Tip	6400
Vrsta izdelka	Podpora z vijakom