

PLANOLITH**Univerzalna merilna miza s 3D-merilnim stojalom z zglobi NOGA, Dolžina mize × širina: 400X250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Merilna površina diamantno lepana, vklj. s potrdilom o preizkusu. Masivno 3D-merilno stojalo z zglobi z mehanskim centralnim zatezanjem. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Hitro in enostavno pozicioniranje. Univerzalno vpenjalo za merilno uro. S finim nastavljanjem, za vpenjalna stebla \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cole in merilne naprave z dvojnimi vodilom.

Tehnični opis

Dolžina zgloba L ₂	113 mm
Masa	17,5 kg
Dolžina zgloba L ₁	133 mm
Priključni navoj	M8
Akcijski radij 3-D merilnega stojala	290 mm
Standard	DIN 876/1

Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	D1
Vrsta izdelka	merilne mize

Storitve

Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------

Pribor

3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM