

**Težka podpora z vijakom, maksimalna podložna višina: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	374400 300
GTIN	4020772072636
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Vreteno iz jekla za poboljšanje, telo iz lakiranega jekla za poboljšanje,
- Vreteno s trapeznim navojem.

Napotek:

S centrino izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000 – 375030.

Tehnični opis

Dolžina noge	220 mm
Širina noge	190 mm
Širina utora	26 mm
minimalna podložna višina	200 mm
Razdalja med središčema utorov	150 mm
Nosilnost	80 kN
maksimalna podložna višina	300 mm

Zev ključa za glavo	65 mm
Tip	6435S
Vrsta izdelka	Podpora z vijakom