

**Vpenjalna čeljust Bulle, par, s priborom, Širina utora a: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375110 14
GTIN	4020772072964
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Nizka izdelava, ni izstopajočih vpenjalnih vijakov. Vpenja v vsakem poljubnem kotu glede na utor mize. Pri zatezanju stranskega vijaka se obdelovanec zaradi klina vpne proti strojni mizi.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje tankih plošč neposredno na mizo stroja.

Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

Obseg dobave:

Vključno z 2 pritrdilnima vijakoma, DIN 912, 10.9, T-utornima maticama in šestkotnim vijačnim nastavkom ISO 2936 C.

Napotek:

Dobavljivo samo v parih!

Tehnični opis

Širina utora a	14 mm
Dolžina	80 mm
Višina	20 mm
Širina	40 mm
za vpenjalne vijake	M12

Tip	6490
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol