



Ploščati vpenjalnik, Širina utora a: 22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375115 22
GTIN	4020772374198
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Nizka izvedba. Ploščati vpenjalnik najprej namestite na obdelovancu in zatem določite pritrdilne vijake za pritrditev na strojno mizo. Obdelovanec vpnete z zatezanjem vpenjalnih vijakov.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje posebno nizkih obdelovancev, kar omogoča obdelavo površin povsem brez motečih kontur. Možnost uporabe vodoravno ali navpično.

Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

Tehnični opis

Vmesna višina H_1	22 mm
Minimalna višina h_1	22 mm
Vpenjalna sila F_2 navpično	18 kN
Navoj G	M20
Vpenjalna sila F_1 vodoravno	36 kN
Maksimalna višina h_2	36 mm
Širina utora a	22 mm
Dolžina L	152 mm
Širina B	62 mm

Tip	6496
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol