

PLANOLITH**Univerzalna merilna miza naravna trda kamnina, Dolžina mize: 260mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	442534 260
GTIN	2050002047044
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Merilna površina je fino lepana z diamanti. Zelo toga in masivna konstrukcija. Plošča iz naravne trde kamenine, največje kakovosti in trdote.

Fina merilna miza z univerzalnim merilnim stojalom. 3-točkovno vpetje za veliko togost.

Vpenjalo za merilno uro s fino nastavitvijo za \varnothing držala 6 mm, 8 mm, 3/8-colsko in merilne ure s tipalno ročico z dvojnimi vodilom.

Ravnost $\leq 2 \mu\text{m}$.

Tehnični opis

Dolžina merilne ploskve	200 mm
Širina mize	140 mm
Prevesna dolžina	210 mm
Širina merilne ploskve	140 mm
\varnothing prečne roke	16 mm
Masa	7 kg

Maksimalna merilna višina	260 mm
Priključni navoj	M10
Ø stebra	18 mm
Dolžina mize	260 mm
Standard	DIN 876
Kalibriranje	D1
Vrsta izdelka	merilne mize

Storitve

Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------