



Noga za merilno stojalo, Tip: F



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	442120 F
GTIN	7290005398223
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah. Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

Različni notranji navoji za pritrnitev različnih zglobov.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	1000 N
Položaj priključnega navoja	različno
Višina	55 mm
Izvedba	Magnet s prilagodljivim priključnim navojem
Priključni navoj	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Širina	50 mm

Dolžina	75 mm
Vrsta izdelka	Magnetne noge

Pribor

Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 600	442110 600
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 600	442114 600
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240