



Podpora z vijakom z jeklenim spodnjim delom, maksimalna podložna višina: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	373500 300
GTIN	4020772072445
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.

Napotek:

Od vel. 52 s centrirno izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000 – 375030.

Tehnični opis

minimalna podložna višina	190 mm
Nosilnost	350 kN
maksimalna podložna višina	300 mm
\varnothing glave	80 mm
za vpenjalne prečke s širino utora	20 - 40 mm
\varnothing spodnjega dela	100 mm

Tip	6400
Vrsta izdelka	Podpora z vijakom