



Noga za merilno stojalo, Tip: V



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	442120 V
GTIN	7290003243327
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtnne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah. Vakuumska noga se oprime vseh ravnih in neporoznih površin.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

Tehnični opis

Položaj priključnega navoja	stranski
Višina	26 mm
Priključni navoj	M8
Izvedba	Vakuumska noga
Dolžina	100 mm
Vpenjalna sila	350 N
Širina	100 mm
Vrsta izdelka	Magnetne noge

Pribor

3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1