

**Težka podpora z vijakom, maksimalna podložna višina: 750mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	374400 750
GTIN	4020772072650
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Vreteno iz jekla za poboljšanje, telo iz lakiranega jekla za poboljšanje,
- Vreteno s trapeznim navojem.

Napotek:

S centrino izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000 – 375030.

Tehnični opis

Širina noge	190 mm
Dolžina noge	220 mm
Širina utora	26 mm
Zev ključa za glavo	65 mm
minimalna podložna višina	430 mm
Nosilnost	50 kN
Razdalja med središčema utorov	150 mm

maksimalna podložna višina	750 mm
Tip	6435S
Vrsta izdelka	Podpora z vijakom