

**Ploščati vpenjalnik, Širina utora a: 28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375115 28
GTIN	4020772374211
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Nizka izvedba. Ploščati vpenjalnik najprej namestite na obdelovancu in zatem določite pritrdilne vijake za pritrditev na strojno mizo. Obdelovanec vpnete z zatezanjem vpenjalnih vijakov.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje posebno nizkih obdelovancev, kar omogoča obdelavo površin povsem brez motečih kontur. Možnost uporabe vodoravno ali navpično.

Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

Tehnični opis

Vpenjalna sila F_2 navpično	18 kN
Vpenjalna sila F_1 vodoravno	36 kN
Širina utora a	28 mm
Maksimalna višina h_2	36 mm
Minimalna višina h_1	22 mm
Vmesna višina H_1	22 mm
Navoj G	M20
Dolžina L	152 mm
Širina B	62 mm

Tip	6496
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol