

Mitutoyo**Precizni višinski zarisovalnik, Višina zarisovanja: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443500 200
GTIN	4946368091303
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Čvrsta noga z brušeno naležno površino, **merilna letev kaljena in brušena.**

Vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Ostra črna skala. S fino nastavitvijo. Rahlo povišana roba merilne letve preprečujeta, da bi drsnik poškodoval skalo. Ničelna točka skale in zarisovalna konica sta usklajena z naležno površino noge (možnost zarisovanja od „0“). Mere z risbe je zato mogoče prenesti neposredno brez preračunavanja.

Zarisovalna igla je **opremljena s karbidno trdino.**

Tehnični opis

Presek merilnega stebra	20×6 mm
Višina zarisovanja	200 mm
Širina osnovne ploskve	65 mm
Dolžina osnovne ploskve	100 mm
Kalibriranje	E1
Nonij	1/50 mm

Točnost	0,03 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024640 300

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 200 mm	443510 200
----------------------------------------------------------------------------	------------