

**Globinsko pomično merilo, Merilno območje: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418000 800
GTIN	4045197203618
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Merilna letev in nonijz zelo razločno gravirano skalo. Merilne površine so zelo fino brušene. Nonij nesvetleče kromiran.

**Obseg dobave:**

Od vel. 500 v škatli.

**Tehnični opis**

Merilni nastavek b	13 mm
Merilni nastavek a	10 mm
Delitev	1/20 mm
Merilno območje	0 - 800 mm
Dolžina nonija	39 mm
Dolžina mostička	250 mm
Presek merilne letve	20×5 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Odstopanje meritve E MPE	±0,12 mm
Standard	ISO 13385
Merilno orodje	analogni

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Kalibriranje	A1
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

**Storitve**

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000