

**Univerzalna merilna miza, Dolžina mize: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	442940 180
GTIN	4030234000114
Razred artikla	46K

**Opis****Izvedba:**

Trdno podnožje iz litine, pravokotna merilna miza. Površina mize je kaljena in zelo fino brušena, z utori za prah. Trden, kaljen oz. trdo kromiran steber ima strm navoj in nastavitveno matico. Kaljena oz. trdo kromirana, vodoravno nastavljiva prečna roka služi za vpetje ure ali komparatorja. Zamenljivo vpenjalo za merilno uro  $\varnothing$  8 mm (10 h7 po ponudbi).

**Ravnost  $\leq 16 \mu\text{m}$ .**

**Tehnični opis**

Dolžina mize	180 mm
Prevesna dolžina	180 mm
$\varnothing$ prečne roke	22 mm
$\varnothing$ stebra	35 mm
Masa	13 kg
Širina mize	98 mm

Maksimalna merilna višina	180 mm
Standard	Tovarniški standard
Kalibriranje	D1
Vrsta izdelka	merilne mize

**Storitve**

Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------