

**Mahr****Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418702 500
GTIN	4059192003463
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 8,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Merilne površine so fino lepane. Preset (prednastavitev enot) na primer za merjenje razdalj z merilnim nastavkom art. 418630. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem  $\varnothing$  1,5 mm, dolžina 5 mm.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630. Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnični opis**

Merilno območje	0 - 500 mm
Dolžina mostička	150 mm
Kalibriranje	A1
Višina števil LCD prikazovalnika	8,5 mm
Presek merilne letve	16×4 mm

Vmesnik	Digimatic-vmesnik
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	RS232C-vmesnik
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500
Kalibriranjepomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500

## Pribor

Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kablesimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Merilni nastavek za merjenje razdalje Ø 4 mm	418630
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Dodatni merilni mostiček 300 mm	418610