



## Digitalno globinsko pomično merilo TWIN CAL IP 67, Merilno območje: 250 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	418695 250
GTIN	7630041106497
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Velik digitalni prikazovalnik, višina znakov 11 mm, vrsta zaščite IP67, mehko ohišje, čas delovanja 12000 ur, preklop v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah, vmesnik TLC-TWIN, posneta merilna površina debeline 4 mm.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Uporaba:

Univerzalna uporaba za merjenje globine, izvrtin, nastavkov, širin in razmakov.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

Pakiranje: čvrsta škatla

Vmesnik: Digimatic-vmesnik

Vmesnik: USB-vmesnik

Vmesnik: TESA Link Connector TLC

Vrsta IP-zaščite: IP 67

Kalibriranje: A1

Preklop odčitavanja: 0,01 mm

Preklop odčitavanja: 0,0005 col

Točnost: 0,03 mm

Dolžina mostička: 100 mm

Presek merilne letve: 15×4 mm

## Tehnični opis

Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Dolžina mostička	100 mm
Merilno območje	0 - 250 mm
Kalibriranje	A1
Presek merilne letve	15×4 mm
Vmesnik	Digimatic-vmesnik
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Čas delovanja	12000 h
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Tiefenmessschieber

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	011030 300
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940

DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	011050 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

**Pribor**

Programska oprema Data-Direct	498925
Oddajnik Tip S121	498966 S121
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB	498918 USB
Radijski sprejemnik TWIN Station Tip STATION	498917 STATION
Programska oprema Stat-Express	498926
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Radijski oddajnik TLC-TWIN Tip SENDER	498916 SENDER
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip D	498918 D
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032