

**Globinsko pomično merilo, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418300 200
GTIN	4045197203649
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Merilna letev in nonij nesvetleče kromirana. Nonij je nastavljiv. Kontrastna skala. **Merilne in naležne površine fino lepene.** S pomočjo dodatnih mostičkov (art. 418744) je mogoče doseči tudi večje dolžine premostitve.

Dodatni pribor:

Dodatni mostički art. 418744 (180 – 320 mm).

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 200 mm
Delitev	1/20 mm
Dolžina mostička	100 mm
Presek merilne letve	11×4 mm
Dolžina nonija	39 mm
Pakiranje	Etui
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene

Kalibriranje	A1
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 180 mm	418744 180
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 320 mm	418744 320
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 260 mm	418744 260