


**Kljukasto globinsko pomično merilo, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 418500 200 |
| GTIN | 4045197203694 |
| Razred artikla | 41Z |

Opis**Izvedba:**

Nonij nesvetleče kromiran. Merilna letev in nonij zelo razločno gravirano skalo. Ukrivljena vitka merilna letev z delitvijo na obeh straneh. Z zasukom letve se lahko merilo uporabi **tudi kot običajno globinsko pomično merilo**. Merilne površine so zelo fino brušene.

Obseg dobave:

Vel. 500L v škatli.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|------------|
| Dolžina nonija | 39 mm |
| Presek merilne letve | 8×3 mm |
| Meka kljuka b | 5 mm |
| Dolžina mostička | 100 mm |
| Meka kljuka a | 20 mm |
| Delitev | 1/20 mm |
| Merilno območje | 0 - 200 mm |
| Pakiranje | Etui |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm |
| Standard | ISO 13385 |
| Merilno orodje | analogni |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| vse dele | kaljene |
| Kalibriranje | A2 |
| Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |

Storitve

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 200 mm | 021230 200 |
| KalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 200 mm | 021220 200 |