

Garant**Spiralni sveder HSS W, neprevlečeni, Ø DC h8: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	114200 3
GTIN	4045197015389
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Običajna debelina jedra brez širjenja.

Z natančnim brušenjem konice.

Brušeni, prostorni utori za odrezke z velikim kotom spirale.

Brušena svetla površina.

S koničenjem oblike A od velikosti 2,0 mm.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Dolžina utorov L_c	33 mm
Nazivni Ø D_c	3 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala D_s	3 mm
Celotna dolžina L	61 mm
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki	0,05 mm/v
Standard	DIN 338
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	28,5 mm
Kot konice	130 stopinj
Držalo	cilindrično držalo

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	W
Kot spirale	35-40 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		