

**Mala merilna miza, Tip: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	442930 50
GTIN	4030234000008
Razred artikla	46K

Opis**Izvedba:**

Čvrsta noga iz litine s čvrstim merilnim stebrom in čvrstim držalom za merilno uro. Površina mize je kaljena, brušena in lepana. Vpenjalo za merilno uro \varnothing 8 mm.

Površina mize z utori za prah. Čvrsta izvedba brez fine nastavitve.

Ravnost $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibriranje: D1

Prevesna dolžina: 49 mm

Maksimalna merilna višina: 100 mm

\varnothing stebra: 22 mm

\varnothing mize: 50 mm

Celotna višina: 200 mm

Masa: 2,3 kg

Tehnični opis

\varnothing stebra	22 mm
Prevesna dolžina	49 mm

Masa	2,3 kg
Maksimalna merilna višina	100 mm
Celotna višina	200 mm
Ø mize	50 mm
Standard	DIN 876/0
Kalibriranje	D1
Vrsta izdelka	merilne mize

Storitve

Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	016220 400X400
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	024580 400X400