

Mitutoyo**Digitalno globinsko pomično merilo s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418710 300
GTIN	4946368539379
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Dodatni mostički art. 418744.

Podatkovni kabel art. 497080 in 497100.

Pakiranje: Etui

Vmesnik: Digimatic-vmesnik

Vmesnik: USB-vmesnik

Kalibriranje: A1

Odčitavanje: 0,01 mm

Točnost: 0,04 mm

Dolžina mostička: 100 mm

Presek merilne letve: 16x3,5 mm

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 300 mm
Vmesnik	Digimatic-vmesnik
Vmesnik	USB-vmesnik

Presek merilne letve	16x3,5 mm
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina mostička	100 mm
Točnost	0,04 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Tiefenmessschieber

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	011030 300
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	011050 300

Pribor

Priključni kabel s tipko Data Tip D2	497100 D2
Priključni kabel s tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357

Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 180 mm	418744 180
Priključni kabel s tipko Data Tip D1	497100 D1
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 320 mm	418744 320
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 260 mm	418744 260
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Priključni kabel s tipko Data Tip D2	497085 D2
Priključni kabel s tipko Data Tip D1	497085 D1
Priključni kabel s tipko Data Tip USB2	497085 USB2