

**Mala merilna miza, Tip: 115****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	442930 115
GTIN	4030234000374
Razred artikla	46K

Opis**Izvedba:**

Čvrsta noga iz litine s čvrstim merilnim stebrom in čvrstim držalom za merilno uro. Površina mize je kaljena, brušena in lepana. Vpenjalo za merilno uro \varnothing 8 mm.

Površina mize z utori za prah. Čvrsta izvedba brez fine nastavitve.

Ravnost $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibriranje: D1

Prevesna dolžina: 135 mm

Maksimalna merilna višina: 150 mm

\varnothing stebra: 28 mm

\varnothing prečne roke: 20 mm

Dolžina mize: 115 mm

Širina mize: 98 mm

Tehnični opis

Celotna višina	284 mm
Prevesna dolžina	135 mm

Masa	7,1 kg
Širina mize	98 mm
Maksimalna merilna višina	150 mm
Dolžina mize	115 mm
Ø stebra	28 mm
Ø prečne roke	20 mm
Standard	DIN 876/0
Kalibriranje	D1
Vrsta izdelka	merilne mize

Storitve

Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	016220 400X400
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	024580 400X400